

Andafacil® Pro 2 en 1 Reclinable

Silla de ruedas eléctrica y manual con respaldo reclinable y elevación de piernas

SKU: AFSE-2025-BL2R

Silla de ruedas eléctrica plegable con respaldo reclinable a 180°, elevación de piernas y llantas traseras de 61 cm con aro de empuje para usarla también como manual.



Vista lateral

SOPORTA
HASTA
136 KG



Capacidad máxima

136 kg



Autonomía por carga

10 km



Peso con batería

47 kg



Respaldo reclinable

Hasta 180°

Especificaciones técnicas

Tipo	Silla de ruedas eléctrica 2 en 1 (eléctrica y manual) · reclinable · plegable
Armazón	Aleación de aluminio
Capacidad máxima	136 kg
Peso del producto	47 kg con batería · 38.5 kg sin batería
Dimensiones (L x An x Al)	120 x 65 x 93 cm
Asiento (An x Prof)	45 x 41 cm
Altura del asiento al piso	50 cm
Altura del respaldo	50 cm · con cabezal extendido
Reclinación	Respaldo a 180° · elevación de piernas con seguro
Llantas	Delanteras 25 cm · traseras 61 cm con aro de empuje
Batería	24 V · 12 Ah · plomo-ácido sellada (VRLA/AGM), no derramable · carga aprox. 8 h
Transporte aéreo	Apta para avión · batería sellada no derramable, no restringida (IATA DGR A67 · IMDG 238); viaja instalada en la silla documentada. Avise a su aerolínea con 48 h de anticipación.
Autonomía	Hasta 10 km por carga (teórica)
Velocidad máxima	6 km/h · 4 velocidades adelante y 1 en reversa
Pendiente / obstáculo	9° · hasta 4 cm
Frenos	Electromagnético al soltar el joystick · freno de mano
Color	Negro con armazón plateado

Características destacadas



Respaldo reclinable hasta horizontal

Con la palanca lateral el respaldo baja hasta 180° para descansar sin salir de la silla.



Elevación de piernas

Los soportes de pierna suben y bajan por separado y se bloquean solos en el ángulo elegido.



Eléctrica y manual en una

Llantas traseras de 61 cm con aro de empuje: se libera el embrague y se usa como silla manual.



Plegable, con reposabrazos abatibles

El marco de aluminio se dobla para la cajuela y los reposabrazos se levantan para subir de lado.



Puede viajar en avión

La batería de plomo sellada no derramable no tiene límite de vatios-hora: viaja instalada en la silla, que se documenta como

Las especificaciones y características de este producto pueden variar sin previo aviso. Para más información consulte el manual de usuario o contacte con el servicio al cliente de ANDAFACIL.



Sitio web:
www.andafacil.com



WhatsApp:
+52 55 9990 2396